

2. TUBO DE POLIETILENO RETICULADO Winny-pex®

TUBO DE POLIETILENO RETICULADO Winny-pex®



2.3

SERIE 740

Racores a prensar para tubo PEX con roscas EN 10226-1 «ISO7»

«Winny-pex®»

«Winny-pex®»

Conexões de fixação por pressão, para tubo PE-X com roscas, EN 10226-1 «ISO7»

SÉRIE 740

Racores a prensar para tubo «Winny-pex®»

Conexões de fixação por pressão para tubo «Winny-pex®»

NOTAS TÉCNICAS / INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Conformes a la norma DIN 50930.6 - Conformes al D.M. 174 de 6 de abril de 2004 - Conformes a la norma UNE EN ISO 15875


Em conformidade com a norma DIN 50930.6 - Em conformidade com o Decreto Ministerial da República Italiana nº 174 de 6 de Abril 2004 - Em conformidade com a norma UNI EN ISO 15875

(ES) A) Casquillo de apriete de latón UNE EN 1652 normalizado por medio de recocido y niquelado. Marcado "MADE IN ITALY"..

B) Cuerpo del racor realizado en latón UNE EN 12165 CW617N estampado en caliente y arenado con granalla de acero, o a partir de barra extrusionada de latón normalizada UNE EN 12164 CW614N. Roscas de unión internas y externas conformes a la norma EN 10226-1 (ISO 7/1). Marcado "MADE IN ITALY".

(PT) A) Bucha de aperto em latão UNI EN 1652 normalizado por meio de recozedura e niquelado. Marcação "MADE IN ITALY".

B) Corpo da conexão de latão UNI EN 12165 CW617N moldado a quente e jateado com aço, ou de barra extrudada de latão normalizada UNI EN 12164 CW614N. Roscas de



união internas e externas segundo a norma EN 10226 -1 (ISO 7/1). Marcação "MADE IN ITALY".

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

(ES)

A) Cortar el tubo pex perpendicularmente a su eje, eliminando posibles rebabas y/o restos de viruta.

B) A continuación insertar el tubo en el racor hasta el tope mecánico, lo que puede verificarse observando la presencia del tubo a través de las ranuras presentes en la base del casquillo A.

C) Posicionar la pinza según su propia referencia y realizar el prensado de los casquillos con el instrumento específico verificando que el eje del tubo esté perfectamente perpendicular a la pinza.

(Para nuestros racores pueden utilizarse pinzas tipo TH o U tal como se indica en nuestro manual técnico).



(PT)

A) Cortar o tubo pex perpendicularmente ao seu eixo tendo o cuidado de eliminar as possíveis rebarbas e/ou aparas residuais.

B) Inserir então o tubo na conexão até a parada mecânica, que pode ser verificada observando a presença do tubo através das fendas específicas presentes na base da bucha A.

C) Colocar o alicate em função da referência própria e comprimir a bucha através do instrumento devido, certificando-se de que o eixo do tubo está perfeitamente perpendicular à pinça.

(Para as nossas conexões é possível usar pinças do tipo TH – U como indicado no nosso manual técnico).



(ES) Por lo que se refiere al diseño, la ejecución, la prueba de funcionamiento y la gestión conforme a la técnica de instalaciones hidro-termo sanitarias deberá respetarse lo dispuesto en las normas vigentes:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

(PT) Para projeto, instalação, ensaio funcional e gerenciamento dos sistemas hidro-termo-sanitários como manda a lei, convidamos a respeitar as disposições de lei em vigor: **UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010**



Racores a prensar para tubo «Winny-pex®»

Conexões de fixação por pressão para tubo «Winny-pex®»



Art. 740



Racor recto macho
Conexão reta macho

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
740161/220	16x1/2	2.0	2,08	10	300
740161/222	16x1/2	2.2	2,08	10	300
740163/420	16x3/4	2.0	3,15	10	250
740163/422	16x3/4	2.2	3,15	10	250
740201/220	20x1/2	2.0	2,52	10	200
740201/228	20x1/2	2.8	3,03	10	200
740203/420	20x3/4	2.0	3,30	10	180
740203/428	20x3/4	2.8	3,96	10	180
740253/423	25x3/4	2.3	4,61	-	120
740253/435	25x3/4	3.5	5,07	-	120
740251/023	25x1/0	2.3	5,63	-	100
740251/035	25x1/0	3.5	6,20	-	100
740323/430	32x3/4	3.0	6,96	-	60
740323/444	32x3/4	4.4	6,96	-	60
740321/044	32x1/0	4.4	6,96	-	50

Art. 742



Racor recto hembra
Conexão reta fêmea

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
742161/220	16x1/2	2.0	2,38	10	250
742161/222	16x1/2	2.2	2,38	10	250
742163/420	16x3/4	2.0	3,59	10	200
742163/422	16x3/4	2.2	3,59	10	200
742201/220	20x1/2	2.0	3,06	10	200
742201/228	20x1/2	2.8	3,67	10	200
742203/420	20x3/4	2.0	3,98	10	160
742203/428	20x3/4	2.8	4,78	10	160
742253/423	25x3/4	2.3	4,85	-	120
742253/435	25x3/4	3.5	5,34	-	120
742251/023	25x1/0	2.3	5,78	-	100
742251/035	25x1/0	3.5	6,36	-	100
742321/044	32x1/0	4.4	6,97	-	50

Art. 741



Racor recto doble
Conexão reta dupla

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
7411620	16x16	2.0	3,02	10	250
7411622	16x16	2.2	3,02	10	250
7412020	20x20	2.0	3,41	10	120
7412028	20x20	2.8	4,08	10	120
7412523	25x25	2.3	5,34	-	70
7412535	25x25	3.5	5,87	-	70

Art. 743



Racor ángulo doble
Conexão angular dupla

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
7431620	16x16	2.0	3,45	10	200
7431622	16x16	2.2	3,45	10	200
7432020	20x20	2.0	4,12	10	120
7432028	20x20	2.8	5,26	10	120

Racores a prensar para tubo «Winny-pex®»

Conexões de fixação por pressão para tubo «Winny-pex®»



Art. 744

Racor ángulo macho
Conexão angular macho

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
744161/220	16x1/2	2.0	3,26	10	250
744161/222	16x1/2	2.2	3,26	10	250
744163/420	16x3/4	2.0	5,53	10	160
744163/422	16x3/4	2.2	5,53	10	160
744203/420	20x3/4	2.0	4,85	5	120
744203/428	20x3/4	2.8	5,82	5	120
744253/423	25x3/4	2.3	6,17	-	100
744253/435	25x3/4	3.5	6,79	-	100
744251/023	25x1/0	2.3	6,94	-	80
744251/035	25x1/0	3.5	7,64	-	80
744323/430	32x3/4	3.0	10,17	-	40
744323/444	32x3/4	4.4	10,17	-	40
744321/044	32x1/0	4.4	10,17	-	40



Art. 745

Racor ángulo hembra
Conexão angular fêmea

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
745161/220	16x1/2	2.0	2,76	10	200
745161/222	16x1/2	2.2	2,76	10	200
745163/420	16x3/4	2.0	6,88	10	150
745163/422	16x3/4	2.2	6,88	10	150
745203/420	20x3/4	2.0	4,33	5	120
745203/428	20x3/4	2.8	8,29	5	120
745253/423	25x3/4	2.3	6,79	-	80
745253/435	25x3/4	3.5	7,47	-	80
745251/023	25x1/0	2.3	8,97	-	80
745251/035	25x1/0	3.5	9,86	-	80



Art. 746

Racor curvo con brida
Conexão curva com flange

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
746161/220	16x1/2	2.0	4,39	10	150
746161/222	16x1/2	2.2	4,39	10	150



Art. 747

Racor en T
Conexão em Y

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
7471620	16x16	2.0	4,61	10	130
7471622	16x16	2.2	4,61	10	130
7472020	20x20	2.0	6,21	5	70
7472028	20x20	2.8	7,45	5	70
7472523	25x25	2.3	10,67	-	50
7472535	25x25	3.5	11,74	-	50

Racores a prensar para tubo «Winny-pex®»

Conexões de fixação por pressão para tubo «Winny-pex®»



Art. 728



**Racor ángulo 105°
distancia entre ejes
34 mm**

Conexão angular de 105°
entre-eixo 34 mm

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
728161/220	16x1/2	2.0	2,27	10	180
728161/222	16x1/2	2.2	2,27	10	180
728201/220	20x1/2	2.0	4,78	10	120
728201/228	20x1/2	2.8	5,73	10	120

Art. 749



**Racor en T hembra
Conexão em T fêmea**

Código Código	Tamaño Tamanho	Espesor Espessura	Precio € Preço €	Unid. bols. Unid. Sacos	Piezas Caja Unid. Box
749161/220	16x1/2	2.0	4,51	10	130
749161/222	16x1/2	2.2	4,51	10	130
749203/420	20x3/4	2.0	7,28	5	70
749203/428	20x3/4	2.8	8,74	5	70



Racores a prensar para tubo «Winny-pex®»

Conexões de fixação por pressão para tubo «Winny-pex®»

